

Garant**Spændeskruer med IK, Til dorn-Ø: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	575096 27
GTIN	4062406057077
Artikelklasse	53D

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændeskruer (galvaniseret) med indvendig sekskant. **Med kølemiddelkanaler.**

Anvendelse:

Til fastholdelse af GARANT rund- og tallerkenbørster. **Bemærk drejningsmomentet.**

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	50 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	25 Nm
Nøglestørrelse	8 mm
Til dorn-Ø	27 mm
Hovedtykkelse K	8,5 mm
Gevind M	M12
Produkttype	Spændeskruer

