

**ER-spændetang til snittap med tætning, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309409 6 |
| GTIN | 2050001767097 |
| Artikelklasse | 39Y |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.

Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!).

FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:

- Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
- Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 6 mm |
| Adapter | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm |
| Type | 4282 E |

| | |
|-----------------|-------------|
| Udvendig Ø D | 25,7 mm |
| Samlet længde L | 34 mm |
| Produkttype | Spændehoved |