

**ER-spændetang til snittap med tætning, ER 20, Nom. spænde-Ø d: 3,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309406 3,5
GTIN	2050001765529
Artikelklasse	39Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.

Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!).

**FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:**

- Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
- Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

**Bemærk:**

**FAHRION®** spændetænger svarende til ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	3,5 mm
Adapter	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4276 E

Udvendig Ø D	20,7 mm
Samlet længde L	31,5 mm
Produkttype	Spændehoved