

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECTUM**ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309418 14
GTIN	2050001766045
Artikelklasse	39Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.

Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!) og sprøjtedyser.

**FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:**

- Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
- Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

**Bemærk:**

**FAHRION®** spændetænger svarende til ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	14 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4537 E

Udvendig Ø D	32,7 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved