



ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 9mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309418 9
GTIN	2050001766014
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.

Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!) og sprøjtedysen.

FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:

- Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
- Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	9 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4537 E

Udvendig Ø D	32,7 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved