

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECTUM**ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-  
Ø d: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309404 8
GTIN	2050001766861
Artikelklasse	39Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.

Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!) og sprøjtedysen.

**FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:**

- **Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.**
- **Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.**

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

**Bemærk:**

**FAHRION®** spændetænger svarende til ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	8 mm
Adapter	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4031 E

Udvendig Ø D	16,7 mm
Samlet længde L	27,5 mm
Produkttype	Spændehoved