

Garant**Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet, L = 210 mm, Ø d / Ø D1:
20/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302415 20/6
GTIN	4045197701367
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ) op til maks. 80 bar. Inklusive længdeindstillingsskrue. En **HM-kerne placeret** i forlængerens dæmper forekommende svingninger og reducerer således vibrationsniveauet.

Maks. tilladt omdrejningstal 8.000 min⁻¹.

Fordel:

- **Undgå vibrationer i spændesystemet.**
- **Bedre emneoverflader.**
- **Forbedring af værktøjsstandtiderne.**

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	12 mm
Skaft-Ød	20 mm
Samlet længde L	210 mm
Produktnavnsegenskab	L = 210 mm
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Forlænger

