

**Digital mikrometerskrue, Måleområde: 0-25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Artikelklasse	42B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Letlæseligt display. Måleflader forsynet med hårdmetal.  
Digital og analog aflæsning. Støv- og stænkvandsbeskyttet metalhus.

**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. 1 stikkugle til måling af krumme flader.

Fra størrelse 25–50, 1 indstillingsmål.

Emballage: Stabil boks

Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Kalibrering: B1

Aflæsning: 0,001 mm

Fejlgrænse: 4 µm

Spindel-Ø: 6,5 mm

Spindelstigning: 0,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spindelstigning	0,5 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Fejlgrænse	4 µm

Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B1
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	012050 25
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	012060 100
Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022010 100

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------