

**Garant****Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302417 25/12
GTIN	4045197701916
Artikelklasse	31P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ) op til maks. 80 bar. Inklusive længeindstillings skrue. En **HM-kerne placeret** i forlængerens dæmper forekommende svingninger og reducerer således vibrationsniveauet.

Maks. tilladt omdrejningstal 8.000 min<sup>-1</sup>.

**Fordel:**

- **Undgå vibrationer i spændesystemet.**
- **Bedre emneoverflader.**
- **Forbedring af værktøjsstandtiderne.**

Svingning: Dæmpet

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Skaft-Ød	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Samlet længde L	300 mm
Produktnavnsegenskab	L = 300 mm
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Krympepatron, tilbehør

