

Garant**Arbejdsskammel, integral-skum, med fødder og fodring, høj****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965052
GTIN	4045197702418
Artikelklasse	91Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Behagelig drejetaburet i **integral-skum**, plejevenlig, vaskbar, **robust** og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger.

Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgastrykfjeder med **ringudløser**. 5-armet fodkryds i aluminium.

Sædeflade-Ø 350 mm.

Bæreevne: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Teknisk beskrivelse

Fodkryds-Ø	690 mm
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Sædemateriale modstandsdygtig over for lette syre- og ludopløsninger	ja
Farve, sædemateriale	sort

Norm	DIN 68877
Fodkryds, udførelse	Glider med fodring
Understel, udførelse	Femarmet fod
Sæde-Ø	350 mm
Bæreevne	120 kg
Materiale, sædeflade	integral-skum
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Højdeindstilling, type	Ringudløser
Udførelse	høj siddehøjde
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	580 - 850 mm
Produkttype	Skammel

Tilbehør

Fødder(1 sæt = 5 stk.)	962518
------------------------	--------