



## Hældningsmåler Niveltronic, vinkelmodel, Basislængde: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	467558 200
GTIN	7630041112221
Artikelklasse	45C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Elektronisk vaterpas med skalavisning og integreret galvanometer til kontrol og justering af flader i horisontal eller vertikal position. TESA Niveltronic udmærker sig ved et nulpunkt med fremragende stabilitet. Derved er vaterpasset særligt velegnet til præcisionsmålinger af små hældninger og langvarige geometrimålinger. Massiv støbejernsenhed af gråt støbejern. To plane og prismatiske målebaser placeret i en ret vinkel på hinanden.

#### Anvendelse:

Takket være de prismatiske målebaser specielt egnet til justering af horisontale og vertikale flader. Kontrol på aksler med en  $\varnothing$  på 20 – 120 mm.

#### Specialtilbehør:

Målesål af granit 200, 250 og 500 mm.

### Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	0,005 +1 % af måleværdien mm/m
Længde	210 mm
Måleområde	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m

Højde	85 mm
Bredde	200 mm
Gentagelsesnøjagtighed	0,001 mm/m
Skalaindelingsværdi	0,05 / 0,01 mm/m
Vægt	6400 g
Emballage	Etui
Norm	DIN 2276
Produkttype	Hældningsmåler