



## Præcisionslåseringstang, Type: A0



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719890 A0
GTIN	4003773048718
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof. Led med **integreret åbnefjeder. Form A – lige kæber.**

#### Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

#### Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

#### Norm:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Teknisk beskrivelse

Form	A
Til udvendig låsering-Ø	3 - 10 mm
Hel længde	140 mm
Spids-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5254 A

Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige
Kæbeform	lige
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Overflade	kemisk gråfarvet.
med begrænsningsanslag	nej
Led med integreret returfjeder	ja
Greb med fikseringsanordning	nej
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang