

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	11 mm
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	12,4 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	100 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 15
ISO-kode holder	SRDCN 1616H06
passende vendeskærsplatter	RC.T 0602
Plattestørrelse	6 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 15	269028 15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500