

**CNMG 190612, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 190612 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PH

Skæredybde a_p : 1 - 10 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA025P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 10 mm

Spånbryder	PH
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning