

**High-performance-fræser MFH mini, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Artikelklasse	250

Beskrivelse

High-performance-fræser MFH mini 52/5 mm Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 5

Ø D₃: 45 mm

Maks. skæredybde a_{p maks}: 1 mm

Samlet længde L_{i alt}: 40 mm

Holdeboring-Ø: 22 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{min}: 97 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	43,3 mm
Indvendig køling	ja
Skær-Ø D _c	52 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
passende vendeskærplatter	LOGU 0303..

Rampingvinkel α_{maks}	0,4 grader
Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	97 mm
$\varnothing D_3$	45 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------