

**SNMG 150612, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

SNMG 150612 CA025P Hjørneradius: 1,2 mm  
Type: CA025P  
Spånryder: PH  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Type	CA025P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	PH
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning