

**TNMG 220408, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 220408 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4,5 mmTilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Type	CA025P
Spånbryder	PS
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Skæremateriale	HM

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 220408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning