

**TNMG 220404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 220404 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4,5 mmTilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Type	CA025P
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min

Spånbryder	PS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 220404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning