

**WNMG 080404 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252013 CA025P
GTIN	4960664865680
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

WNMG 080404 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WP

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Spånbryder	WP
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Type	CA025P

Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning