

**Arbejdsjakke Highline, kornblå / marine, Konfektionsstørrelse DE: 69****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	091311 69
GTIN	4030913065793
Artikelklasse	06I

**Beskrivelse****Udførelse:**

Frisk og moderne kollektion **Highline** af førsteklases, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.

**Jakke** med udvidelsesfold i ryggen og elastik i taljen til optimal bærekomfort.

- **To brystlommer med klap og burrelukning.**
- **Skjult lynlås foran**
- **Mobillomme på venstre ærme.**
- **To påsatte sidelommer.**
- **Justerbare ærmelinninger med burrelukning.**

**Funktion:**

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

**Bemærk:**

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Kan leveres i flere farver på forespørgsel.

**Arbejdsjakke** i farvekombinationen **skifer / sort** under nr. 091312.

Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

Vask: 60 °C farvet vask

## Teknisk beskrivelse

Antal sidelommer	2
Placering af mobillomme	på venstre ærme
Skjult lukkeliste	ja
Ærmeafslutning	Justerbar ærmelinning med burrelukning
To brystlommer med klap og burrelukning	2
Kraveafslutning	Elastik i taljen
Sidelommer	påsat
Jakkelukning	Lynlås
Stræklæg i ryggen.	ja
Størrelse FR	65
Konfektionsstørrelse DE	69
Serie	Highline
Specialtjeneste	Tekstilforædling
Køn	Herre
Tekstilsammensætning	35% bomuld
Tekstilsammensætning	65% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed	285 g/m <sup>2</sup>
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Beklædning, standard	UV-standard 801
Vask	60 °C farvet vask
Farve	kornblå / marine
Produkttype	Arbejdsjakke

