

**Garant****6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637229 9
GTIN	4062406061081
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

**Norm:****DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

**Teknisk beskrivelse**

Længde	25 mm
Ø på udgangsside	13,4 mm
Nøglestørrelse	9 mm
Drivfirkant	3/8 tommer

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats