

Garant**6-kantet skruebit 3/8 tomme, sekskant: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637629 10
GTIN	4062406061296
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-skrueetrækkerindsatser fås også i tomlestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 637632; HOLEX: Nr. 637622).

Teknisk beskrivelse

sekskant	10 mm
Ø indgangsside	19 mm
Længde	46 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

