

Garant**6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642229 15
GTIN	4062406061784
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	15 mm
Ø på udgangsside	21,4 mm
Længde	38 mm

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats