

Garant**Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme, Torx®-profil: TX50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	643629 TX50
GTIN	4062406062316
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	TX50
Ø indgangsside	22,5 mm
Længde	60 mm
Profilmål A	8,8 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats