

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskabskabinet til skuffer, 20×24G, Højde: 400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931035 400
GTIN	4062406062477
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 24×28G, passende til skuffer 20×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Passer til:**

Skuffer nr. 931043, 931045, 931046, 931048.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

**Bemærk:**

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	600 mm
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	700 mm
Nyttehøjde for skuffer	300 mm
Nyttehøjde	300 mm

Vægt	23 kg
Højde	400 mm
Dybde i G	28
Bredde i G	24
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal udtrækshylder	0
Antal skuffer	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×24G
Produkttype	Skabskabinet

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------