

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 20×24G, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931035 900
GTIN	4062406062491
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 24×28G, passende til skuffer 20×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931043, 931045, 931046, 931048.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	800 mm
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Antal døre	0
Vægt	36 kg

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	600 mm
Højde	900 mm
Dybde	700 mm
Dybde i G	28
Bredde i G	24
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal skuffer	0
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------