

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1250/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931105 1250/7
GTIN	4062406062637
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytteflade i G	26×24
Antal døre	0

Skuffer, nyttebredde i G	26
Højde	1250 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Dybde	700 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
ComfortClose	nej
Antal skuffer	7
Vægt	166 kg
Nyttehøjde	1150 mm
Bredde	750 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931163 75
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931163 150
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931163 200
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931163 300
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931163 250
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931163 100
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1250 mm	931155 1250