

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	250 mm
Funktionsbredde L ₄	35 mm
Fjedersæt	259044 1
Knæledsskrue	259018 1
Underlægsplade	259031 16
Knæled	259015 1
ISO-kode holder	PSBNR/L 4040S19
Fjederstiftsæt	259047 1
Skaftstørrelse	40 mm
Plattestørrelse	19 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Hovedlængde L ₁	48 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder