

Garant**6-kantet skruebit 3/8 tomme lang, med holdekugle, sekskant: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637609 10
GTIN	4062406062859
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Fordel:

6-kant-skruebit med holdekugle, til fastklemning af påsatte skruer

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

sekskant	10 mm
Ø indgangsside	17,5 mm
Længde	100 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats