

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/10**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 1000/10
GTIN	4062406062927
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Skuffer, nytteflade i G	26×24
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
ComfortClose	nej
Vægt	183 kg
Dybde	700 mm
Bredde	750 mm
Nyttehøjde	900 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Antal skuffer	10
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Antal døre	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931165 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1000 mm	931155 1000