

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1500/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 1500/10
GTIN	4062406062996
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde: 1500 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 1400 mm  
 Nyttehøjde for skuffer: 1400 mm  
 Skuffer, nyttebredde: 650 mm

## Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	10
Antal døre	0
Vægt	213 kg
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Bredde	750 mm
Dybde	700 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Nyttehøjde	1400 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Højde	1500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Nyttehøjde for skuffer	1400 mm

Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931165 150
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931165 200
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1500 mm	931155 1500
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931163 50