

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjederstiftsæt	259047 1
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	50 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 4040S19
passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	45 mm
Plattestørrelse	19 mm
Underlægsplade	259031 16
Knæledsskrue	259018 1
Fjedersæt	259044 1
Skaftstørrelse	40 mm
Knæled	259015 1
Samlet længde L	250 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder