

bimos

Drejetaburet, kunstlæder, med fødder og fodring**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965407
GTIN	4016849534657
Artikelklasse	96B

Beskrivelse**Udførelse:**

5-armet fodkryds i kunststof. Siddehøjden kan justeres med sikkerhedsgasfjeder med ringudløser. Siddeflade i vaskbart kunstlæderpolstring, sort, med kantbeskyttelse hele vejen rundt.

Fodkryds-Ø 680 mm. Højdejusterbart fodkryds.

Sæde-Ø 400 mm.

Norm:**DIN 68877**

Bæreevne, stol: 120 kg

Højdeindstillingsområde: 570 - 850 mm

Sæde-Ø: 400 mm

Fodkryds-Ø: 680 mm

Farve, sædemateriale: sort

Teknisk beskrivelse

Farve, sædemateriale	sort
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder

Materiale, sædeflade	Kunstlæder
Materiale, fodkryds	Kunststof
Fodkryds-Ø	680 mm
Understel, udførelse	Femarmet fod
Norm	DIN 68877
Sæde-Ø	400 mm
Fodkryds, udførelse	Glider med fodring
Højdeindstilling, type	Ringudløser
Serie	Base-Tec
Udførelse	høj siddehøjde

Tilbehør

Fødder (1 sæt = 5 stk.)	963188
-------------------------	--------