


Garant GRIDLINE

Skuffe 75 kg, 36×20G, Skuffefronthøjde: 300mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930743 300
GTIN	4062406064181
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 40×24G nr. 930735.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	36×20
Vægt	24 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttehøjde	275 mm
Fronthøjde	300 mm
Nyttedybde i G	20
Nyttebredde i G	36

Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	900 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×20G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Etiketsæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951030 36
PVC-afdækning til gribelister, sæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951032 36
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10