

**Garant****Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 10/1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215800 10/1
GTIN	4045197702630
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.**

**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	80 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skær-Ø $D_c$	10 mm
Udhængslængde $L_1$	28 mm
Antal skær Z	1
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	4,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	18 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	17 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,94 grader
$\varnothing D_3$	7 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814