

Garant**APMT 180516 SR, HB7520, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215240 ST1400
GTIN	4045197707819
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 9$ mm.

Hjørneradius: 1,6 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Hjørneradius	1,6 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 180516 SR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		