

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Massiv metallåge, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942301 2000
GTIN	4062406071776
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	750 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg

Dybde	700 mm
Greb, placering	øverst
Bredde i G	30
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	2000 mm
Antal hylder	5
Vægt	143 kg
Dybde i G	28
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	1845 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medhængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 2000 mm	940510 2000
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942610 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F