

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Låge med rude, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942303 2000
GTIN	4062406071790
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×28G.

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Dybde	700 mm
Dybde i G	28

Antal hylder	5
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Nyttehøjde	1845 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
Højde	2000 mm
Vægt	143 kg
Bredde	750 mm
Bredde i G	30
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab

Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942610 30
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 2000 mm	940510 2000
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000