

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER FIT, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094306 10
GTIN	4062406074913
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

Anatomisk formede universalhandsker med nitrilskumbelægning. Behageligt basismateriale med 15-gauge-strikteknologi i Spandex og nylon giver en rigtig god føleevne. Egner sig både til tørre arbejdsomgivelser og let olieforurenede og fedtede områder. Uden DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
Handsketype	Universalhandsker
Serie	MASTER FIT
Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100

Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	4121X
Bæremateriale	Nylon / Spandex
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Anvendelsesområde	Allround
Længde	250 mm
Farve	blå / orange
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker