

Garant**AN.U 120608, Type: UNI**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215113 UNI
GTIN	4045197703187
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget stabil og dobbeltsidet 4-skærs-vendeplatte.

Takket være den enestående vendeskærsplattegeometri svækkes skæret ikke af boringen.

Anvendelsesdata:

$a_{p \text{ maks.}} = 12 \text{ mm.}$

$a_p = 10 \text{ mm}$ (anbefales).

Advarsel:

Uegnet til fræsning af hele noter!

Bemærk:

Beskæring: Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10 \text{ mm.}$

Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB925

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB925

Tolerance	K
ISO-kode, vendeskærsplatte	AN.U 120608
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning