

**Garant****eco-VARIO-LINE klemholdere, højre, Skafthøjde h: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273870 16
GTIN	4045197702227
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Passer til:**

eco-skærholder nr. 273874.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskruer.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$  (eco-skærholder).

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde  $L_4$ : 21 mm $L_1$ : 78 mm $L_2$ : 24,5 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Teknisk beskrivelse**

Skafthøjde h	16 mm
$L_1$	78 mm
Funktionsbredde $L_4$	21 mm
$L_2$	24,5 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serie	Eco

Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

## Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Klemmeskrue Type 9	279815 9