

**Garant****eco-VARIO-LINE skærholdere, højre, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273874 3
GTIN	4045197702296
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Passer til:**

eco-klemholder nr. 273870 eller grundholder nr. 319145 RR/LR.

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde  $t_{maks}$ : 21 mm $L_3$ : 21,5 mm**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	3 mm
$L_3$	21,5 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	21 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

