

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind cylindrisk form, HSK-A 63,
Gevind M × længde L1: M16X150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307042 M16X150
GTIN	4045197707048
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk konstruktion.
Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 301358, reduktion nr. 301359, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890.

Bemærk:

Hårdmetal-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	150 mm
Gevind M	M16×150
Udragende længde, A-mål	176 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	29 mm
Borings-Ø D ₁	17 mm
Adapter	HSK-A 63

Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder