

Garant**Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel γ : 50Grad****Bestelldaten**

Bestellnummer	215700 50
GTIN	4045197708168
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

- **Empfohlene Wendeschneidplatten zum Fasen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bei Verwendung anderer Wendeschneidplatten können sich Einschränkungen in Standzeit und Oberflächengüte ergeben.**
- **GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.**

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	AP.. 1604..
kleinster \varnothing D	35 mm
erzielbare Fasenlänge l	30 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
Winkel γ	50 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm

Wendeplattenschrauben-Set	219811 (15IP; 5,0 Nm)
erzielbare Fasenhöhe h	23 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
größter Ø D ₁	73 mm
erzielbare Fasenbreite b	18 mm
Zahnvorschub bei h _{max}	0,13 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219811
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP