

**Garant****Flächenspannfutter Form AD, SK 50 ultrakurz, Spann-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300412 32
GTIN	
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Zusätzlich zweite Befestigungsschraube in der Nut.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Norm:**

Ähnlich DIN 69871.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830, Ersatzschraube Nr. 309901.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	70 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Außen-Ø D	71,5 mm
Aufnahme	SK 50 ultrakurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Produktart	Flächenspannfutter