

Garant
Flächenspannfutter Form AD, SK 50 ultrakurz, Spann-Ø D1: 16mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300412 16 |
| GTIN | 4045197708328 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

Befestigungsschraube in Greiferrille.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Norm:

Ähnlich DIN 69871.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830, Ersatzschraube Nr. 309901.

Rundlaufgenauigkeit: $\leq 3 \mu\text{m}$

Auskraglänge A-Maß: 35 mm

Außen-Ø D: 69,9 mm

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-----------------|
| Spann-Ø D ₁ | 16 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 35 mm |
| Außen-Ø D | 69,9 mm |
| Aufnahme | SK 50 ultrakurz |
| Norm | DIN 6359 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Produktart | Flächenspannfutter |