



Modular Schraubstock lang, Backenbreite A: 150/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362105 150/3
GTIN	2050001774286
Artikelklasse	35G

Beschreibung

Ausführung:

- Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
- Leichtes Einstellen der Spannweite.
- Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
- Einsatzgehärtet HRC 60.
- Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1 Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Technische Beschreibung

Grundkörperhöhe G	50 mm
Gesamtlänge L	680 mm
Passnut quer n	16 mm
Gewicht	35 kg
Spannbereich b	460 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Gerardi 150
Backenhöhe C	50 mm

Passnut längs I	16 mm
Backenbreite A	150 mm
maximale Spannkraft bei 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Modular Element fest (Stück) für Backenbreite 150 mm	362150 150
Prisma-Aufsatzbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362135 150
Glatte Vorsatzbacke, hart (Stück) für Backenbreite 150 mm	362147 150
Spannpratzen-Paar für Backenbreite 150 mm	362120 150
Längsgerillte Vorsatzbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362146 150
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 12/16 mm	362160 12/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 14/16 mm	362160 14/16
Bewegliche Backe (Stück) für Backenbreite 150 mm	362143 150
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 16/16 mm	362160 16/16
Modular Element beweglich (Stück) für Backenbreite 150 mm	362145 150
Spannelement komplett (Stück) für Backenbreite 150 mm	362144 150
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 20/16 mm	362160 20/16
Glatte Vorsatzbacke, weich (Stück) für Backenbreite 150 mm	362148 150
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 18/16 mm	362160 18/16
Winkel-Aufsatzbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362130 150
Mittelbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362142 150
Prismenbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362125 150