

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388, passend für Steilkegel: 40 SK



Bestelldaten

Bestellnummer	308812 40
GTIN	2050001771643
Artikelklasse	39Z

Beschreibung

Ausführung:

Einsteck-Werkzeug zum **gesteuerten Drehmomentanzug**.

Vorteil:

Kein Abrutschen, wie bei herkömmlichen Spannschlüsseln, damit keine Verletzungsgefahr!

Verwendung:

Zum sicheren Festziehen von Anzugsbolzen.
 passend für Anzugsbolzen mit Farbcode: SK 40
 Einsteckschaft: 9×12 mm

Technische Beschreibung

Einsteckschaft	9×12 mm
passend für Anzugsbolzen mit Farbcode	SK 40
passend für Steilkegel	40
Produktart	

Zubehör

Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug maximales Drehmoment 60 N·m	656055 60
Drehmomentschlüssel Grundgerät mit Einstellskala maximales Drehmoment 50 N·m	657277 50
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung, ohne Einsteckwerkzeug maximales Drehmoment 50 N·m	657099 50
Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug maximales Drehmoment 60 N·m	656510 60
Drehmomentschlüssel QuickSelect ohne Einsteckwerkzeug maximales Drehmoment 50 N·m	657094 50
Drehmomentschlüssel Grundgerät o. Skala ohne Einsteckwerkzeug maximales Drehmoment 50 N·m	657450 50
Abknickender Drehmomentschlüssel ohne Skala maximales Drehmoment 60 N·m	657750 60
Drehmomentschlüssel Grundgerät maximales Drehmoment 80 N·m	657500 80
Drehmomentschlüssel Grundgerät maximales Drehmoment 100 N·m	657410 100