

Garant**Spannzange extra schlank, Nenn-Spann-Ø d: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309563 4
GTIN	4045197708526
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Extrem schlanke Bauweise. Spannzange wird mittels einem **Gewinde** von hinten durch das Futter in den Kegelsitz gezogen. **Verringerte Störkontur** durch Entfall der Spannmutter.

Passend für:

Extra schlanke Spannzangenfutter Nr. 300782; 300784; 304972; 304974.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	4 mm
Außen-Ø D	9,6 mm
Gesamtlänge L	36 mm
Produktart	Spannzange