

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250334 HB7020
GTIN	4045197711229
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 160608 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SG

Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 8 mmVorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 300 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SG
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 300 m/min

Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 8 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen